



kombinace jednotek a zařízení MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

č. dílu: 8042666

FESTO

Maximální výstupní tlak 10 barů, filtr 40 μ, s manometrem, uzamykatelnou regulační hlavici, nádobkou z plastu s ochranným košem z plastu, s ručním odpouštěním kondenzátu, směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 μm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	ventil s pomalým náběhem tlaku spínací ventil redukční ventil s filtrem a manometrem
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	4 ... 14 bar
rozsah řízeného tlaku	4 ... 7 bar
normální jmenovitý průtok	1,600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,600 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC