

# prvek s pevným škrčením VFFG-T-F4-7

č. dílu: 8047348

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrčení
typ upevnění	rýhováno
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
okolní teplota	-5 ... 60 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
velikost	pro ø 4 mm
jmenovitá světllost	0.7 mm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	0.4 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS