


zásuvka rychlospojky NPHS-D6-P-G14F

č. dílu: 8059271

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0,95 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	1,800 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	124 g
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS