


# hlavice kamery SBPB-R9B-U3-1E1A-C

č. dílu: 8066470  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozlišení čidla	2456 x 2054 pixely (5 Mix)
upevnění objektivu	C-Mount
průhledové okénko	v závislosti na zvoleném objektivu
šířka	29 mm
výška	29 mm
délka	49 mm
typ upevnění	s upevňovací sadou
jmenovité provozní napětí DC	5 V
elektrický příkon	2.3 ... 3 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 5 %
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	20 - 80 %
stupeň krytí	IP30
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní podmínky	odstínění extrémních vlivů okolního světla co možná nejčistší okolní vzduch suchý
okolní teplota	0 ... 40 °C
hmotnost výrobku	52 g
čas pro expozici	27 μs ... 999 ms
rychlost přenosu (snímek)	36 fps
typ čidla	monochrom
pracovní vzdálenost	v závislosti na zvoleném objektivu
rozhraní USB, funkce	napájecí zdroj komunikace
rozhraní USB, druh připojení	zásuvka
rozhraní USB, připojovací technika	USB 3.0, typ B mikro
rozhraní USB, počet pinů/žil	10
rozhraní se vést./vést., funkce	bez funkce
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno