

tlumič nárazu DYSS-8-8-Y1F

č. dílu: 8069002

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	8
zdvih	8 mm
tlumení	samočinně nastavitelný
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	1.5 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.2 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	8 mm
max. zastavovací síla	500 N
max. utahovací moment	5 Nm
max. energie tlumení na zdvih	3 J
max. spotřeba energie na hodinu	18,000 J
max. zbytková energie	0.02 J
síla pro návrat do původní polohy	2.5 N
hmotnost výrobku	30 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel