


# redukce s vnitřními závity NPFC-R-G14-G18-F

č. dílu: 8069220

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
materiál závitového šroubení	mosaz, poniklovaná
velikost balení	10
provozní tlak	-0.95 ... 50 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-20 ... 150 °C
hmotnost výrobku	16 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS