


obslužné zařízení CDSB-A1

č. dílu: 8070984

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
max. délka vedení	3 m
paměť pro uživatele	3 GB
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	1,77"
rozsah provozního napětí DC	4.5 ... 5.5 V
rozlišení displeje	128x160 Pixel
povolení	RCM Mark
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	nekondenzující max. 95 % při 60 °C
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	36.6 g
rozhraní USB, připojovací technika	USB 2.0, typ B mini
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA6-zesíleno
oblast použití	jen s CMMT, CPX-E-CEC
rozměry B x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm