


# tlumič nárazu DYEF-G8-M5-Y1

č. dílu: 8073903

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

| parametr                      | hodnota                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| velikost                      | M5                                  |
| zdvih                         | 1.5 mm                              |
| tlumení                       | tlumení P bez kovového dorazu       |
| montážní poloha               | libovol.                            |
| snímání polohy                | bez                                 |
| max. rychlost nárazu          | 0.8 m/s                             |
| třída odolnosti korozi KBK    | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-B2-L                      |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C                       |
| délka tlumení                 | 1.5 mm                              |
| max. utahovací moment         | 0.8 Nm                              |
| max. energie tlumení na zdvih | 0.05 J                              |
| hmotnost výrobku              | 8.4 g                               |
| typ upevnění                  | se závitovou dutinkou               |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS                     |
| materiál těsnění              | NBR                                 |
| materiál tělesa               | vysoce legovaná ocel                |