


tlumič nárazu DYEF-G8-M10-Y1

č. dílu: 8073906

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| velikost | M10 |
| zdvih | 1 mm |
| tlumení | tlumení P bez kovového dorazu |
| montážní poloha | libovol. |
| snímání polohy | bez |
| max. rychlost nárazu | 0.8 m/s |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| délka tlumení | 1 mm |
| max. utahovací moment | 3 Nm |
| max. energie tlumení na zdvih | 0.25 J |
| hmotnost výrobku | 41 g |
| typ upevnění | se závitovou dutinkou |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | vysoce legovaná ocel |