


tlumič nárazu DYSS-4-4-Y1F

č. dílu: 8081769

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
zdvih	4 mm
tlumení	samočinně nastavitelný
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	1 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.2 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	4 mm
max. zastavovací síla	100 N
max. utahovací moment	1 Nm
max. energie tlumení na zdvih	0.8 J
max. spotřeba energie na hodinu	5,500 J
max. zbytková energie	0.006 J
síla pro návrat do původní polohy	0.7 N
hmotnost výrobku	4.5 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel