


pohon s pístem DFPK-75-20-V4

č. dílu: 8083963

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost pohonu	75
zdvih	20 mm
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	s mechanickou indikací
řídící funkce	otevřeno silou pružiny, NC
provozní tlak v Mpa	0.5 ... 1 MPa
provozní tlak	5 ... 10 bar 72.5 ... 145 psi
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Ex - teplota okolí	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65 IP67 IP69K
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,746 g
připojení pneumatiky	vnitřní závit G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	odlitek z ušlechtilé oceli
materiál těsnění	FPM
materiál tělesa	odlitek z ušlechtilé oceli
informace o materiálu tělesa	1.4408
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel