

sada víka VAVC-F12-SCC-20-TP

č. dílu: 8084036

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost DN	20
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
médium	pára hydraulický olej na bázi minerálních olejů inertní plyny minerální olej voda filtrováný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm neutrální kapaliny
upozornění k médiu	plynná média jsou přípustná jen při proudění směrem nad sedlo ventilu
teplota média	-30 ... 200 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	363 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění vřetena	PTFE
materiál těsnění sedla	PTFE, modifikováno