

sada pro montáž DARQ-K-V-F10S22-F10S22-R13

č. dílu: 8084198

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|---|
| podle normy | EN 15081 ISO 5211 |
| velikost balení | 1 |
| konstrukce | vnitřní čtyřhran a vnější čtyřhran montážní sada |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| hmotnost výrobku | 2,113 g |
| připojení 1, funkce | výstup pohonu |
| připojení 1, tvar | SW22 vrtací obrazec 10 |
| připojení 2, funkce | redukovaný výstup |
| připojení 2, tvar | SW22 vrtací obrazec 10 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál spojky | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál montážního můstku | ocel |
| materiál podložky | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál šroubů | vysoce legovaná nerezová ocel |