


převodovky EMGA-40-A-G3-40P

č. dílu: 8085342

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------|
| velikost příruby převodovky | 40 mm |
| velikost příruby motoru | 40 mm |
| torzní vůle | 0.35 deg |
| druh převodovky | úhlová převodovka |
| převodový poměr | 3:1 |
| max. otáčky na vstupu | 18,000 1/min |
| provozní teplota převodovky | -25 ... 90 °C |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| stupeň krytí | IP54 |
| trvalý krouticí moment na výstupu | 4.5 Nm |
| moment setrvačnosti na pohonu | 0.049 kgcm ² |
| max. točivý hnací moment | 7 Nm |
| max. účinnost | 95 % |
| tuhost v krutu | 0.8 Nm/arcmin |
| hmotnost výrobku | 500 g |
| rozhraní převodovky na výstupní straně | 40G |
| rozhraní převodovky na vstupní straně | 40P |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |