


převodovky EMGA-40-A-G5-40P

č. dílu: 8085343

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	40 mm
velikost příruby motoru	40 mm
torzní vůle	0.35 deg
druh převodovky	úhlová převodovka
převodový poměr	5:1
max. otáčky na vstupu	18,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	7.5 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.035 kgcm ²
max. točivý hnací moment	12 Nm
max. účinnost	95 %
tuhost v krutu	0.8 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	500 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	40G
rozhraní převodovky na vstupní straně	40P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS