

převodovky EMGA-80-A-G5-80P

č. dílu: 8085347

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	80 mm
velikost příruby motoru	80 mm
torzní vůle	0.22 deg
druh převodovky	úhlová převodovka
převodový poměr	5:1
max. otáčky na vstupu	7,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	67 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	1.017 kgcm ²
max. točivý hnací moment	107 Nm
max. účinnost	95 %
tuhost v krutu	4.8 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	4,300 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	80G
rozhraní převodovky na vstupní straně	80P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS