


# manometr PAGN-26-10-G18S

č. dílu: 8088985

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [bar]	0 ... 10 bar
jmenovitý rozměr manometru	26
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	4
stupeň krytí	IP43
skladovací teplota	-5 ... 50 °C
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	G1/8 s těsnícím kroužkem
materiály v kontaktu s médiem	ABS mosaz
materiál šroubovacích čepů	ABS
materiál tělesa	ABS
materiál průhledového okénka	PS
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	8 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík