


axiální konstrukční sada EAMM-A-V32-60PA

č. dílu: 8091053

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá délka	55 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	10,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	1.03 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	243 g
kód rozhraní pohonu	V32
kód rozhraní pro vstup motoru	60PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS