

spojka
EAMC-42-50-12-16-U
č. dílu: 8099433

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	12 mm
poloměr upnutí 2	16 mm
velikost	42
jmenovitá délka	50 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	34.8 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	21 Nm
hmotnost výrobku	141 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS