


# šroubení NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

č. dílu: 8104285

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost balení	10
konstrukce	upevnění hadice svěrným spojem
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost	průměr 8 mm
připojení pro kapalinu	UNF1/4-28
fluidní připojení 2	pro hadice s vnějším průměrem 1,6 mm (1/16")
médium	kapalná média plynná média
upozornění k médiu	dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.075 ... 0.6 MPa -0.75 ... 6 bar -10.875 ... 87 psi
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
princip těsnění	tvrdý
montážní poloha	libovol.
jmenovitý utahovací moment	15 Ncm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 15 %
hmotnost výrobku	0.53 g
materiály v kontaktu s médiem	PP
materiál šroubovacích čepů	zesílený PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
návod k použití	viz Aplikation note (stručný návod dostupný na portálu podpory festo.com)