


šroubení NLFA-D-U14-K3-PP-P10

č. dílu: 8104286

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| velikost balení | 10 |
| konstrukce | upevnění hadice svěrným spojem |
| konstrukční tvar | přímý tvar |
| velikost | průměr 8 mm |
| připojení pro kapalinu | UNF1/4-28 |
| fluidní připojení 2 | pro hadici s vnějším průměrem 3 mm |
| médium | kapalná média plynná média |
| upozornění k médiu | dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.075 ... 0.6 MPa -0.75 ... 6 bar -10.875 ... 87 psi |
| teplota média | 0 ... 50 °C |
| okolní teplota | 0 ... 50 °C |
| skladovací teplota | -20 ... 70 °C |
| princip těsnění | tvrdý |
| montážní poloha | libovol. |
| jmenovitý utahovací moment | 15 Ncm |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment | ± 15 % |
| hmotnost výrobku | 0.45 g |
| materiály v kontaktu s médiem | PP |
| materiál šroubovacích čepů | zesílený PA |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| návod k použití | viz Aplikation note (stručný návod dostupný na portálu podpory festo.com) |