

sada dávkovacích jehel VAVN-N-A1.6-06-60-V-V1-P10

č. dílu: 8104299

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost balení	10
vnější průměr dávkovací jehly	1.6 mm
délka dávkovací jehly	60 mm
jmenovitá světlost dávkovací jehly	0.6 mm
provedení dávkovací jehly	se zúžením
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
připojení pro kapalinu	svěrné upevnění
médium	kapalná média plynná média
upozornění k médiu	dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem maximální velikost částic 5 µm
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.4 MPa
provozní tlak	0 ... 4 bar
normální jmenovitý průtok	5.47 l/min
upozornění k normálnímu jmenovitému průtoku	při tlakovém spádu 1 -> 0 barů (plynná média)
průtok Kv	0.012 m3/h
upozornění k průtoku Kv	pro vodu jako médium
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	4.1 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dávkovací jehly	vysoce legovaná nerezová ocel
číslo materiálu dávkovací jehly	1.4404
materiály v kontaktu s médiem	vysoce legovaná nerezová ocel