


zásuvka NECV-C1W3L-P-P13

č. dílu: 8105012

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 175301-803
přídavné funkce	ochranné zapojení
četnost připojení	50
výstup kabelu	úhlové
upozornění k výstupu kabelu	lze přesadit o 180°
hmotnost výrobku	11.6 g
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 1, druh upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	20.4 ... 27.6 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
rozsah provozního napětí AC	20.4 ... 27.6 V
jmenovité napájecí napětí AC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	0.8 kV
připojení ochranného vodiče	k dispozici
šroubení pro kabel	M12x1,25
průměr kabelu	4 ... 6 mm
jmenovitý průřez vodiče	≤ 0.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	PC
barva tělesa	průsvitn.
materiál aretace šroubu	ocel, poniklovaná
materiál těsnění	HNBR
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pocínováno