



zásuvka NECV-B2W3L-P-P12

č. dílu: 8105013

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
přídavné funkce	ochranné zapojení
četnost připojení	50
výstup kabelu	úhlové
upozornění k výstupu kabelu	lze přesadit o 180°
hmotnost výrobku	19.5 g
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec podle průmyslového standardu 11 mm, tvar B
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 1, druh upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	20.4 ... 27.6 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
rozsah provozního napětí AC	20.4 ... 27.6 V
jmenovité napájecí napětí AC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	0.8 kV
připojení ochranného vodiče	k dispozici
šroubení pro kabel	M15x1,5
průměr kabelu	6 ... 8 mm
jmenovitý průřez vodiče	≤ 1.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	PA
barva tělesa	průsvitn.
materiál aretace šroubu	ocel, poniklovaná
materiál těsnění	HNBR
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pocínováno