


jednotky s kyvným pohonem KDFP-DFPD

č. dílu: 8108611

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
provozní režim	dvojčinný jednočinný
velikost pohonu	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
přípojovací obrazec příruby	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
úhel kyvu	90 deg
okolní teplota	-50 ... 150 °C
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
hmotnost výrobku	1 ... 100 kg
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS