


# axiální konstrukční sada EAMM-A-S62-80PB

č. dílu: 8110208

FESTO



## katalogový list

| parametr                      | hodnota         |
|-------------------------------|-----------------|
| montážní poloha               | libovol.        |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-B2-L  |
| skladovací teplota            | -25 ... 60 °C   |
| relativní vlhkost vzduchu     | 0 - 95 %        |
| stupeň krytí                  | IP40            |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C   |
| přenositelný krouticí moment  | 17 Nm           |
| hmotnost výrobku              | 978 g           |
| kód rozhraní pohonu           | S62             |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 80PB<br>80R     |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS |