



svíslá deska se škrčením VMPA14-HS

č. dílu: 8110429

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	10 mm
montážní poloha	libovol.
vertikální výstavba pneumatické části	uzávěr pro 1
provozní tlak	3 ... 8 bar
normální jmenovitý průtok přívodu tlaku	103 l/min
normální jmenovitý průtok odvětrání	213 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	240 g
způsob upevnění při vertikální výstavbě	na řadové připojovací desce na jednotlivé připojovací desce
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění zesílený PA