


# svislá napájecí deska VMPA14-VSP-QS6

č. dílu: 8110627

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	14 mm
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	35 g
připojení pneumatiky 1	QS-6
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál napájecí desky	zesílený PA