


# Tlumič nárazu DYSS-4-4-Y1F-G2

Číslo dílu: 8111391

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Zdvih	4 mm
Tlumení	samočinně nastavitelné
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	1 m/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.2 s
Doba návratu do zákl. pol. při pokojové teplotě	1 s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Délka tlumení	4 mm
Max. síla nárazu	100 N
Max. utahovací moment	1 Nm
Max. absorpce energie na zdvih	0.8 J
Max. absorpce energie za hodinu	5500 J
Max. zbytková energie	0.006 J
Síla na návrat do základ. pol.	0.7 N
min. zasouvací síla	4.5 N
Hmotnost výrobku	4.5 g
rozsah hmotnosti	1.7 kg
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	silně legovaná ocel
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel