

# elektronický modul VMPA-MPM-EMM-P5

č. dílu: 8111881

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	1
maximální počet cívek ventilů	1
ochrana proti přepólování	ano
provozní napětí DC silového napájení	21.6 ... 26.4 V
jmenovitý tlak přitahu na každou elektromagnetickou cívku	60 mA do 30 ms
jmenovitý proud při omezení proudu	22 mA po 30 ms
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ne
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	20 g
elektrické řízení	vícepólový konektor
materiál tělesa	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS