

L-šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-LH-R38-Q10-P5

č. dílu: 8113043

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	6.5 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar L
velikost balení	5
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 0.8 MPa -0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
třída čistoty prostředí	třída ISO 4
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	44.66 g
typ upevnění	dutý šroub s vnějším šestihranem
připojení pneumatiky 1	vnější závit R3/8
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 10 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	poniklovaná mosaz PBT
materiál těsnění závitu	PTFE
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	ocel, nerez