



katalogový list

parametr	hodnota
velikost balení	10
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 0.8 MPa -0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	0.23 g
připojení pneumatiky	pro hadici s vnějším průměrem 10 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS