


elektrická připojovací deska VAVE-K1-7-5YL1-LR

č. dílu: 8115100

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	7
vlastnost vedení	Basic
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
přídavné funkce	omezení proudu po sepnutí
indikace stavu signálu	LED
rozsah provozního napětí DC	12 ... 26 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
jmenovité provozní napětí DC	24 V
stupeň znečištění	2
kategorie pro přepětí	II
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
montážní poloha	libovol.
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 11 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 16.5 mm
hmotnost výrobku	3.3 g
elektrické připojení	2 piny dvojité vedení volné konce
struktura kabelu	2x0,08
průměr kabelu	1.1 mm
délka kabelu	0.5 m
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	navlékácí s aretací
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA PC
materiál izolačního pouzdra	PVC