

# Elektromagnetická cívka VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME

Číslo dílu: 8118177

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládní	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Interní jištění	jištění
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	24 V AC: 50/60 Hz, příkon 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (BR) zóna 21 (BR)
Úřad, který vydal certifikát	INMETRO DNV 19.0135X
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tb IIIC T120°C Db
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP66
Hmotnost výrobku	580 g
Elektrické připojení	svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS