

elektromagnetická cívka VACC-S18-120-K4-2U-NM4ME

č. dílu: 8118178

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	110 V AC: 50/60 Hz, příkon 12 VA 110 V DC: 12 W
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
certifikát vydavatele	INMETRO DNV 19.0135X
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex - teplota okolí	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP66
hmotnost výrobku	580 g
elektrické připojení	svorkovnice v rozvaděči, závit pro vstup kabelu M20x1,5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS