


řídící systém CMCB-D1-C-S0

č. dílu: 8118457

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
návod k použití	Tento výrobek je určen výhradně pro použití v průmyslu. V obytné zóně mohou být případně nutná opatření k odrušení.
konstrukce	montážní deska
úroveň vlastností (PL)	kategorie B, úroveň vlastností b
rozměry B x L x H	135 mm x 254 mm x 375 mm
pojistka (zkrat)	vnitřní elektronická pojistka
max. příkon	1.1 A
příkon sekundárního proudového obvodu	5 A
max. napájení proudem	6 A
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
druhy napájecí sítě	TT TN IT
frekvence sítě	50 ... 60 Hz
stupeň znečištění	2
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	max. 50 % při 40 °C
ochrana před přímým a nepřímým dotekem	malé funkční napětí s bezpečným odpojováním (PELV) uzemnění všech volně umístěných vodivých dílů
stupeň krytí	IP20
okolní podmínky	vnitřní prostor
okolní teplota	5 ... 40 °C
jmenovitá provozní nadmořská výška	1000 m NN
hmotnost výrobku	4.2 kg
elektrické připojení	pérová svorka Push-in
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS