



katalogový list

parametr	hodnota
požadovaná rovinnost montážních ploch	0.1 mm/m
montážní poloha	vodorovn.
konstrukce	system přímočarého portálu s elektrickými a pneumatickými moduly pohonů
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	5 ... 45 °C
interval údržby	2,500 km
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál adaptační desky	eloxovaný hliník
materiál upevňovacího kroužku	hliník vysoce legovaná nerezová ocel
materiál energetických řetězců	zesílený PA