


rychlý kompaktní manipulátor EHMZ-EGSC-45-BS-KF-

č. dílu: 8122331

FESTO



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr | hodnota |
|-----------------------------------|---|
| pracovní zdvih | 50 ... 125 mm |
| průměr vřetene | 8 mm |
| stoupání vřetene | 8 mm/U |
| montážní poloha | svisle |
| konstrukce | elektromechanický přímočarý modul s vřetenem |
| snímání polohy | pro čidla |
| max. zrychlení | 15 m/s ² |
| max. rychlost | 0.6 m/s |
| opakovatelná přesnost | ±0,015 mm |
| spínací cyklus | 100 % |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 90 % |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | 5 ... 45 °C |
| max. posuvová síla F _x | 120 N |
| posuvová konstanta | 12 mm/U |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |