


sada přípojovacího bloku VABS-C12-6-S-B4

č. dílu: 8122791

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| stavební šířka | 6 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | směr připojení ze strany |
| max. počet ventilových pozic | 1 |
| provozní tlak v Mpa | -0.1 ... 0.7 MPa |
| provozní tlak | -1 ... 7 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | maximální velikost částic 5 µm |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| okolní teplota | 5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 1.1 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky 2 | pro hadici s vnitřním průměrem 2,5 mm |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přípojovací lišty | PBT |