


# sada přípojovacího bloku VABS-C12-6-S-B3

č. dílu: 8122792

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	6 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukce	směr připojení ze strany
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak v Mpa	-0.1 ... 0.7 MPa
provozní tlak	-1 ... 7 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
upozornění pro provozní a ovládací médium	maximální velikost částic 5 µm
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1.1 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnitřním průměrem 2 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přípojovací lišty	PBT