


# spojovací vedení NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

č. dílu: 8122832

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
maximální počet cívek ventilů	1
označení kabelů	bez nosiče štítků
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	2 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení spínací výstup
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	kabel se zásuvkou
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec HP
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	2
elektrické připojení 1, druh upevnění	Push-pull s aretací proti nechtěnému vytažení
elektrické připojení 2, funkce	napájecí zdroj na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	2x jeden vodič
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
stínění	ne
upozornění k provozu	provozovat jen s vnějším omezením příkonu
délka kabelu	0.3 m
vlastnost vedení	pro statické použití
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 11 mm
průměr kabelu	0.96 mm
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál tělesa	PEEK
barva tělesa	šedá
materiál izolačního pouzdra	PVC