

# paralelní konstrukční sada EAMM-U-60-D32-60P-91

č. dílu: 8125069

FESTO



## katalogový list

| parametr                      | hodnota                |
|-------------------------------|------------------------|
| velikost                      | 60                     |
| montážní poloha               | libovol.               |
| max. otáčky                   | 6,000 1/min            |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-zóna III     |
| skladovací teplota            | -25 ... 60 °C          |
| relativní vlhkost vzduchu     | 0 - 95 %               |
| stupeň krytí                  | IP40                   |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C          |
| moment setrvačnosti           | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| moment pohonu naprázdno       | 0.07 Nm                |
| přenositelný krouticí moment  | 3 Nm                   |
| hmotnost výrobku              | 1,130 g                |
| kód rozhraní pohonu           | D32B                   |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 60P                    |
| upozornění k materiálu        | ve shodě s RoHS        |