


**držák**  
**CAFM-D4-W**  
č. dílu: 8127358

FESTO



**katalogový list**

parametr	hodnota
šířka	216 mm
výška	97 mm
délka	345 mm
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
okolní teplota	0 ... 40 °C
hmotnost výrobku	749 g
typ upevnění	příšroubováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevňovacího kroužku	práškem potažená ocel