


spojka
EAMC-67-71-24-40-U
č. dílu: 8134949

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	24 mm
poloměr upnutí 2	40 mm
velikost	67
jmenovitá délka	71 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	302 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	143 Nm
hmotnost výrobku	429 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS