


# indikace polohy SASF-S3-B-F-A30

č. dílu: 8140397

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah nastavení úhlu kyvu	0 ... 180 deg
Připojení regulátoru polohy a vysílače polohy odpovídá normě	VDI/VDE 3845 velikost AA 2
rozměry B x L x H	Ø 40 x 43
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	26 g
typ upevnění	podle VDI/VDE 3845
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál distančního prvku	PP
materiál tělesa	PP
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel