


koncová deska VABE-C13-100-F90-DU

č. dílu: 8141663

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | bez škrtení směr proudění vzduchu lze přepnout |
| provozní tlak v Mpa | 0 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 0 ... 8 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:7:-] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 - silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| teplota média | -40 ... 80 °C |
| okolní teplota | -40 ... 80 °C |
| hmotnost výrobku | 645 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | konstrukce připojovací desky, Airing |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál krytu | tvárná hliníková slitina, hlídce eloxováno (20 µm) |
| materiál těsnění | EPDM NBR |
| materiál tělesa | tvárná hliníková slitina, hlídce eloxováno (20 µm) |
| materiál šroubů | vysoce legovaná nerezová ocel |