

# převodovky EMGA-40-P-G12-EAS-40

č. dílu: 8141730

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	40 mm
velikost příruby motoru	40 mm
torzní vůle	0.31 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	12:1
max. otáčky na vstupu	18,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	20 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.025 kgcm <sup>2</sup>
max. točivý hnací moment	32 Nm
max. účinnost	96 %
tuhost v krutu	1 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	450 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	40G
rozhraní převodovky na vstupní straně	40P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS