


převodovky EMGA-40-A-G12-40P

č. dílu: 8141733

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	40 mm
velikost příruby motoru	40 mm
torzní vůle	0.41 deg
druh převodovky	úhlová převodovka
převodový poměr	12:1
max. otáčky na vstupu	18,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	20 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.048 kgcm ²
max. točivý hnací moment	32 Nm
max. účinnost	94 %
tuhost v krutu	0.8 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	600 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	40G
rozhraní převodovky na vstupní straně	40P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS