


převodovky EMGA-60-A-G8-60P

č. dílu: 8141738

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	60 mm
velikost příruby motoru	60 mm
torzní vůle	0.27 deg
druh převodovky	úhlová převodovka
převodový poměr	8:1
max. otáčky na vstupu	13,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	18 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.243 kgcm ²
max. točivý hnací moment	29 Nm
max. účinnost	93 %
tuhost v krutu	1.6 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	1,700 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	60G
rozhraní převodovky na vstupní straně	60P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS