

převodovky EMGA-60-A-G12-60P

č. dílu: 8141739

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------|
| velikost příruby převodovky | 60 mm |
| velikost příruby motoru | 60 mm |
| torzní vůle | 0.3 deg |
| druh převodovky | úhlová převodovka |
| převodový poměr | 12:1 |
| max. otáčky na vstupu | 13,000 1/min |
| provozní teplota převodovky | -25 ... 90 °C |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| stupeň krytí | IP54 |
| trvalý krouticí moment na výstupu | 44 Nm |
| moment setrvačnosti na pohonu | 0.391 kgcm ² |
| max. točivý hnací moment | 70 Nm |
| max. účinnost | 94 % |
| tuhost v krutu | 2 Nm/arcmin |
| hmotnost výrobku | 1,900 g |
| rozhraní převodovky na výstupní straně | 60G |
| rozhraní převodovky na vstupní straně | 60P |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |